

IMPIANTISTICA SANITARIA
STRAORDINARIAMENTE
CONVINCENTE

(GABAG)



SUPPORTO VASCA GABAG COMPACT PER VASCHE DA BAGNO E PIATTI DOCCIA

VENITE A SCOPRIRE LA NUOVA LEGGEREZZA
DEL SISTEMA DI MONTAGGIO INTELLIGENTE



SWISS MADE



DIRITTI D'AUTORE A NOME DELLA GABAG PRODUKTIONS UND VERTRIEBS AG
CON RISERVA DI MODIFICHE TECNICHE
BREVETTO REGISTRATO

ABBIAMO REINVENTATO IL SUPPORTO VASCA


I **supporti vasca GABAG Compact** di nuova generazione rendono ancora più semplice ed efficiente la posa stabile, con sistema di isolamento acustico, di vasche da bagno e piatti doccia.

Le principali caratteristiche di GABAG sono sempre state l'innovazione e l'ambizione di migliorarsi costantemente. È per questa ragione che ci siamo posti una domanda: è possibile rendere migliaia di supporti vasca GABAG ancora più flessibili e leggeri e semplificarne ulteriormente il montaggio? E lo si può fare senza compromettere la tipica qualità GABAG e la straordinaria insonorizzazione?

La risposta è un sì convinto e i nuovi supporti vasca GABAG Compact lo dimostrano straordinariamente bene.

Soddisfano i requisiti ancora più severi delle norme SIA 181, DIN 4109, VDI 4100 e ÖNORM 8115-2 sulle pavimentazioni in calcestruzzo.*

Solo per vasche in acciaio smaltato.
Su richiesta disponibile anche per vasche in acrilico, vetroresina e Mineralguss.



1 SUPPORTO
PER QUASI TUTTI
I TIPI DI VASCA

* I NOSTRI RAPPORTI DETTAGLIATI SULLE CARATTERISTICHE INSONORIZZANTI SONO DISPONIBILI ALL'INDIRIZZO WWW.GABAG.COM.
CON RISERVA DI MODIFICHE TECNICHE. BREVETTO REGISTRATO.

ECCO TUTTI I VANTAGGI

FACILE DA INSTALLARE

- ▶ Direttamente su pavimentazione in calcestruzzo, sottotetti* o pavimenti finiti*
 - ▶ Non serve alcun intervento costruttivo
 - ▶ La leggerezza rende tutto più semplice
 - ▶ I piedini insonorizzanti sono regolabili comodamente da sopra
 - ▶ Vasca da bagno installata in meno di 30 minuti / piatto doccia installato in meno di 15 minuti
-

PIÙ FLESSIBILE

- ▶ Ogni modello è compatibile con diversi tipi di vasche di varie misure
(elenco alla pagina: www.gabag.com/it/servizio → Elenco delle vasche possibili per supporto GABAG Compact®)
 - ▶ Per vasche da bagno con scarico centrale o lato piedi
 - ▶ Massima libertà per le colonne di scarico e gli accessori
 - ▶ Costi di trasporto e stoccaggio ridotti grazie alla forma compatta e al peso ridotto
 - ▶ Consegna rapida
-

MASSIMA FUNZIONALITÀ

- ▶ Supporti sul fondo regolabili in altezza e insonorizzati
 - ▶ Tre aperture di revisione integrate per il controllo della tenuta nelle vasche da bagno
 - ▶ Nessun costo aggiuntivo per sistemi di insonorizzazione o rialzi
 - ▶ Direttamente piastrellabile grazie al rivestimento cementizio
-

QUALITÀ GARANTITA

- ▶ Massima stabilità e perfetto mantenimento delle dimensioni grazie al telaio di base in alluminio
(al posto di quello in polistirolo)
 - ▶ La vasca poggia sul bordo e sul fondo
 - ▶ **Soddisfa i requisiti ancora più severi delle norme SIA 181, DIN 4109, VDI 4100 e ÖNORM 8115-2****
 - ▶ Soddisfa i requisiti degli standard Minergie Eco e delle altre norme SIA
 - ▶ Progettato e fabbricato in Svizzera
-



* CON RISERVA NEL CASO DI APPLICAZIONE DI PIASTRELLE. ACCESSORI: ULTERIORI COPERTURE FRONTALI / ELEMENTO A CASSAFORMA.

** I NOSTRI RAPPORTI DETTAGLIATI SULLE CARATTERISTICHE INSONORIZZANTI SONO DISPONIBILI ALL'INDIRIZZO WWW.GABAG.COM.

CON RISERVA DI MODIFICHE TECNICHE. BREVETTO REGISTRATO.

SUPPORTI VASCHE DA BAGNO

DISEGNO TECNICO - PIANTA/SEZIONE



DIMENSIONI

Vasca da bagno	A	B	C	H	Art. n.
160 × 70	156	66	52	54.5 – 64.5	6105 160
				58.5 – 68.5	6155 160
				64.5 – 74.5	6106 160
160 × 75	156	71	52	54.5 – 64.5	6105 161
				58.5 – 68.5	6155 161
				64.5 – 74.5	6106 161
170 × 70	166	66	55.3	54.5 – 64.5	6105 170
				58.5 – 68.5	6155 170
				64.5 – 74.5	6106 170
170 × 75	166	71	55.3	54.5 – 64.5	6105 175
				58.5 – 68.5	6155 175
				64.5 – 74.5	6106 175

Vasca da bagno	A	B	C	H	Art. n.
175 × 75	171	71	57	54.5 – 64.5	6105 177
				58.5 – 68.5	6155 177
				64.5 – 74.5	6106 177
180 × 75	176	71	58.6	54.5 – 64.5	6105 185
				58.5 – 68.5	6155 185
				64.5 – 74.5	6106 185
180 × 80	176	76	58.6	54.5 – 64.5	6105 180
				58.5 – 68.5	6155 180
				64.5 – 74.5	6106 180
190 × 90	186	86	62	54.5 – 64.5	6105 190
				58.5 – 68.5	6155 190
				64.5 – 74.5	6106 190

Altre misure disponibili su richiesta.



ALTEZZA STANDARD SUPPORTO (SUPPORTO PER VASCA DA BAGNO)

Typo	Altezza supporto	Profondità vasca
C500	54.5 – 64.5 cm	35.0 – 43.0 cm
C550	58.5 – 68.5 cm	35.0 – 47.5 cm
C600	64.5 – 74.5 cm	35.0 – 53.0 cm

Le liste di compatibilità relative e i requisiti per i bordi vasca sono disponibili all'indirizzo www.gabag.com.

SUPPORTI PIATTI DOCCIA

DISEGNO TECNICO - PIANTA/SEZIONE



DIMENSIONI

Piotta doccia	A	B	C	D	H	Art. n.
80 × 80	76	76	38.0	38.0	11-14	7808 081
					14-19	7808 082
					19-24	7808 083
90 × 75	86	71	43.0	35.5	11-14	7809 751
					14-19	7809 752
					19-24	7809 753
90 × 80	86	76	43.0	38.0	11-14	7809 081
					14-19	7809 082
					19-24	7809 083
90 × 90	86	86	43.0	43.0	11-14	7809 091
					14-19	7809 092
					19-24	7809 093
100 × 80	96	76	48.0	38.0	11-14	7810 081
					14-19	7810 082
					19-24	7810 083
100 × 100	96	96	48.0	48.0	11-14	7810 101
					14-19	7810 102
					19-24	7810 103
120 × 80	116	76	38.7	38.0	11-14	7812 081
					14-19	7812 082
					19-24	7812 083
120 × 90	116	86	38.7	43.0	11-14	7812 091
					14-19	7812 092
					19-24	7812 093

Piotta doccia	A	B	C	D	H	Art. n.
140 × 90	136	86	45.3	43.0	11-14	7814 091
					14-19	7814 092
					19-24	7814 093
110 × 80	106	76	53.0	38.0	11-14	7811 081
					14-19	7811 082
					19-24	7811 083
120 × 100	116	96	38.7	48.0	11-14	7812 101
					14-19	7812 102
					19-24	7812 103
130 × 80	126	76	42.0	38.0	11-14	7813 081
					14-19	7813 082
					19-24	7813 083
140 × 80	136	76	45.3	38.0	11-14	7814 081
					14-19	7814 082
					19-24	7814 083
150 × 80	146	76	48.7	38	11-14	7815 081
					14-19	7815 082
					19-24	7815 083
170 × 80	166	76	41.5	38.0	11-14	7817 081
					14-19	7817 082
					19-24	7817 083
180 × 80	176	76	44	38	11-14	7818 081
					14-19	7818 082
					19-24	7818 083


Altre misure disponibili su richiesta.

ALTEZZA STANDARD PIEDINI INTERMEDI*

Typo	Altezza piedini intermedi	Art. N.
H1	8 - 12 cm	7801 001
H2	12 - 17 cm	7801 002
H3	17 - 22 cm	7801 003

ALTRE MISURE DISPONIBILI SU RICHIESTA.
CON RISERVA DI MODIFICHE TECNICHE. BREVETTO REGISTRATO.

CALCOLO DELL'ALTEZZA DEI PIEDINI INTERMEDI




Altezza di installazione – Profondità vasca = Altezza piedino intermedio

Quantità consigliata


- ▶ A partire da bordi di 120 cm 1 piedino intermedio
- ▶ A partire da bordi di 160 cm 2 piedini intermedi

MONTAGGIO IN TUTTA SEMPLICITÀ


SUPPORTI VASCHE DA BAGNO



Divaricare leggermente i due lati lunghi e incollare le piastre corte dall'alto.




Posizionare il supporto vasca all'altezza desiderata. Regolare i piedini di supporto rispetto alla profondità della vasca.




Applicare il collante. Inserire la vasca con il nastro GABAG FLEXZARGE® già applicato. Collegare lo scarico. Chiudere le aperture di revisione


SUPPORTI PIATTI DOCCIA



Appoggiare alla parete il supporto per piatto doccia con il distanziale e impostare l'altezza di montaggio. Posizionare i piedini intermedi.



Applicare il collante facente parte della fornitura al supporto vasca.*



Inserire il piatto doccia con il nastro GABAG FLEXZARGE® già applicato. Collegare lo scarico.

IMPORTANTE: Prima di procedere al montaggio è indispensabile verificare la situazione. È possibile garantire il rispetto di tutte le norme applicabili, come quelle sull'isolamento acustico o sulle guarnizioni? Gli attacchi vanno bene? In caso di dubbi o incertezze, non esitate a rivolgervi ai consulenti della vostra regione. Ulteriori dettagli alla pagina www.gabag.com.

* VALUTARE LE EVENTUALI DEFORMAZIONI E LO SPESSORE DEL MATERIALE DELLA VASCA. VERIFICARE LA CONDIZIONE DELLO SCARICO E COLLEGARLO. LE SUPERFICI DA INCOLLARE DEVONO ESSERE ASCIUTTE E PULITE. RISPETTARE LE ISTRUZIONI PER L'USO E LE NORME SULLA SICUREZZA RIPORTATE SUL COLLANTE.

CON RISERVA DI MODIFICHE TECNICHE. BREVETTO REGISTRATO.

VIDEO SUPPORTO VASCA DA BAGNO



LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO COMPLETE SONO DISPONIBILI IN PDF O VIDEO ALLA PAGINA

[LINK WWW.GABAG.COM/BWTC-IT](http://WWW.GABAG.COM/BWTC-IT)

VIDEO SUPPORTO PIATTO DOCCIA



LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO COMPLETE SONO DISPONIBILI IN PDF O VIDEO ALLA PAGINA


[LINK WWW.GABAG.COM/DWTC-IT](http://WWW.GABAG.COM/DWTC-IT)

GABAG È LA PIÙ SOSTENIBILE DELLE SOLUZIONI POSSIBILI


Il prezzo è un fattore decisivo anche per i supporti vasca.
La prima impressione però può ingannare. Per eseguire
un confronto affidabile è necessario tenere in considerazione
tutti i fattori.

Ad un'analisi più attenta, i supporti vasca GABAG Compact
risultano estremamente convenienti per i clienti che fanno un
investimento, gli architetti, i progettisti, gli installatori
e i commercianti all'ingrosso del settore, e sono soprattutto
la più sostenibile delle soluzioni.


ACCESSORI*




► Copertura frontale
(con montaggio su massetto)




► Piedino intermedio (come specificato
dal produttore della vasca)




► Elementi di strutturazione nicchie



► NASTRO FLEXZARGE®
GABAG PROTEZIONE ANTITAGLIO



► NASTRO FLEXZARGE®
GABAG PROTEZIONE ANTITAGLIO 3D



► Supporto a parete

* VEDASI NOTA RIPORTATA NELL'ULTIMA PAGINA.

VEDASI NOTA RIPORTATA NELL'ULTIMA PAGINA. CON RISERVA DI MODIFICHE TECNICHE. BREVETTO REGISTRATO.


DE UNSERE BROSCHÜREN FINDEN SIE IN
FRANZÖSISCH UND ITALIENISCH AUF
WWW.GABAG.COM

FR NOTRES BROCHURES EN ALLEMAND ET
ITALIEN VOUS TROUVEZ AUSSI SUR
WWW.GABAG.COM

IT NOSTRI BROCHURI IN TEDESCO E
FRANCESE SI TROVANO ANCHE SU
WWW.GABAG.COM

Nota importante per gli accessori:

L'utilizzo di coperture frontali su pavimentazioni in calcestruzzo grezzo o i piedi di supporto centrali per i piatti doccia, nonché i supporti a parete o gli elementi di strutturazione nicchie, possono avere un influsso negativo sui valori di insonorizzazione. Pertanto i supporti vasca dovrebbero sempre essere installati su pavimentazioni in calcestruzzo grezzo prima del pavimento portante / massetto oppure, se non diversamente realizzabile, su pavimento portante / massetto disaccoppiato. Gli ulteriori pezzi di installazione vanno fissati sul pavimento portante / massetto.



COME RAGGIUNGERCI

AUTOSTRADA, USCITA KÜSSNACHT,
ALLA PRIMA ROTONDA USCITA A DESTRA, IN DIREZIONE FÄNN,
ALLA SECONDA ROTONDA, ENTRATA A DESTRA «FÄNN OST»,
DOPO CIRCA 150 METRI A DESTRA TROVATE GABAG.

BENVENUTI!

VENITE A VISITARE LA NOSTRA ESPOSIZIONE DIRETTAMENTE
IN SEDE. (È PREFERIBILE FISSARE UN APPUNTAMENTO)